

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 6/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	7 mm
Terän koko	3 mm
Keskisiirto L ₃	3,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 19
Pään pituus L ₁	10 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
ISO-koodi pidin	E06J SCLCR/L03
Kokonaispituus L	110 mm
Kiinnityspituus L ₂	5,8 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 19

269028 19

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500