

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0610/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Terän koko	3 mm
ISO-koodi pidin	AH0610H SCLCR/L03
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>5</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 13	269028 13
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500