

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Keskisiirto L ₃	15,5 mm
Ulkonema L ₁	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 9
ISO-koodi pidin	AH25R SCLCR/L12
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 9

269028 9

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500