

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0810/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
ISO-koodi pidin	AH0810J SCLCR/L06
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>5</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500