

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Pään pituus L ₁	20 mm
Terän koko	12 mm
Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Aluslevy	269005 6
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1616H12
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500