

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0608/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	AH0608H SCLCR/L06
Pään pituus L ₁	25 mm
Keskisiirto L ₃	4 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D ₅	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500