



KOMET® UniTurn® pistoporatappi, oikea, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / pistoleveys w: 6/2mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 240154 6/2 |
| GTIN | 4047109072046 |
| Tuoteluokka | 24S |

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali = BK 82.

Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------------|
| Varren Ø d | 8 mm |
| Pistoleveys w | 2 mm |
| rei'ille alkaen Ø D _{min} | 6 mm |
| a | 5,7 mm |
| sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/8, 16/8 |
| enimmäispistosyvyys t _{max} | 1,8 mm |
| f | 2,75 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ² | 0,02 mm/kierr, |
| Hyötypituus | 15 mm |
| Tuotenimen määrite | L ₂ = 15 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 145 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 145 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 130 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 45 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |

Tarvikkeet

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 16/8 mm

240100 16/8