

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy	269005 6
Pään pituus L ₁	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500