

**Garant****Poratankosarja HSS, Vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260025
GTIN	4045197652218
Tuoteluokka	29W

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	AH0810J SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	AH1012K SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	AH0608H SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	AH1216M SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	18 mm

Keskisiirto L <sub>3</sub>	4 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	8 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	10 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	38 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 1216/06 mm	260023 1216/06
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 0810/06 mm	260023 0810/06
SORVAUSPIDIN HSS Varren-Ø / teränkoko 1012/06 mm	260023 1012/06

Sorvauspidin HSS Varren-Ø / teränkoko 0608/06 mm

260023 0608/06