

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Pään pituus L ₁	10 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	6 mm
ISO-koodi pidin	E10K SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9,6 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500