

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	E16R SCLCR/L09
Keskisiirto L ₃	10 mm
Pään pituus L ₁	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500