

**CNMG 190612, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä