

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1012/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L ₄	10 mm
Terän koko	6 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	38 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
ISO-koodi pidin	AH1012K SCLCR/L06
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D ₅	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500