

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260016 12/06 |
| GTIN | 4045197651822 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Terän koko | 6 mm |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. |
| Keskisiirto L ₃ | 8 mm |
| ISO-koodi pidin | E12M SCLCR/L06 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 14 mm |
| Pään pituus L ₁ | 10 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 11,5 mm |
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| varren Ø D _s | 12 mm |
| Standardi | DIN 8024 |
| Käyttötapa | Oikea |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 8xD |
| Lastuava aine | KM |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500