

**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 8 mm

ISO-koodi pidin: A08X SCLCR/L06

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: CC.. 0602..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 10 mm

Keskisiirto L₃: 5 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	5 mm
ISO-koodi pidin	A08X SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 2
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kokonaispituus L	120 mm
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	8 mm

Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269022 2
Kiinnitysruuvi	269405
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500