

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus $L_1$	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	E20S SCLCR/L09
Keskisiirto $L_3$	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	23 mm
Kokonaispituus $L$	250 mm
Kiinnityspituus $L_2$	19 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren Ø $D_s$	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500