

 KOMET

**KOMET® UniTurn® pistoporatappi, oikea, L<sub>2</sub> = 10 mm, Ø D<sub>min</sub> / pistoleveys w:  
5/1 mm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	240150 5/1
GTIN	4047109071728
Tuoteluokka	24S

## Kuvaus

### Malli:

Terämateriaali = BK 82.

Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

## Tekninen kuvaus

sopiva kiinnityspidin nro 240100	12/8, 16/8
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	5 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	1 mm
a	4,7 mm
Pistoleveys w	1 mm
Varren Ø d	8 mm
f	2,25 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/kierr,
Hyötypituus	10 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 10 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	145 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	145 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	130 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	S
GG(G)	soveltuu	45 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 16/8 mm

240100 16/8