

Garant**Poratankosarja KM, Oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260018
GTIN	4045197651938
Tuoteluokka	29W

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E10K SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	E08K SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	E12M SCLCR/L06
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L ₃	5 mm
Keskisiirto L ₃	6 mm
Keskisiirto L ₃	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,6 mm
Kiinnityspituus L ₂	9,6 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,5 mm

Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 12/06 mm	260016 12/06
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 10/06 mm	260016 10/06
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 8/06 mm	260016 8/06