

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Terän koko	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Ulkonema L ₁	50 mm
ISO-koodi pidin	AH10K SCLCR/L06
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500