

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Keskisiirto L ₃	10 mm
ISO-koodi pidin	E16R SCLCR/L09
Pään pituus L ₁	16 mm
Terän koko	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500