



## LED-kynätaskulamppu sis. paristot, tyyppi:



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081511
GTIN	5708997351109
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Lujatekoinen ja tyylikäs alumiininen LED-kynätaskulamppu, käytännöllinen pitoklipsi ammattimaiseen käyttöön. Kestävä ja tyylikäs LED-kynätaskulamppu (CREE XP-G LED), laadukas laite ammattikäyttöön. Kohdistettava valokeila (10–70°), vesitiivis (IP54), valaisee jopa 6 tuntia. Paino vain 56 g.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081559 LR3.  
IP-suojaluokka: IP 54  
Valovirta: 100 lm  
Valaisuaika: 6 h  
Sisältyvien paristojen lukumäärä: 2  
Paristotyyppi: LR3  
Kokonaispituus: 148 mm  
Pään Ø: 16 mm

### Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Valovirta	100 lm
Valaisuaika	6 h
Pään Ø	16 mm
Paino	56 g
IP-suojaluokka	IP 54

Kokonaispituus

148 mm

---

**Tarvikkeet**

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081556 LR3