

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 1012/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	7 mm
ISO-koodi pidin	AH1012K SCLCR/L06
Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L ₄	10 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Pään pituus L ₁	38 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D ₅	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500