

**CNMM 120412, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 120412 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: PX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PX
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 450 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,25 - 0,9 mm/kierr,

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä