

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1216/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12 mm
Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
ISO-koodi pidin	AH1216M SCLCR/L06
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500