

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	12 mm
Terän koko	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
ISO-koodi pidin	E20S SCLCR/L09
Pään pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	19 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500