

**Garant****Poratankosarja KM, Vasen****Tilastiedot**

Tilausnumero	260019
GTIN	4045197651945
Tuoteluokka	29W

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	E10K SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	E08K SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	E12M SCLCR/L06
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,6 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9,6 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm

Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 8/06 mm	260017 8/06
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 10/06 mm	260017 10/06
Poratanko KM Varren-Ø / teränkoko 12/06 mm	260017 12/06