

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	AH12M SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500