

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	AH16Q SCLCR/L09
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	80 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500