

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 4/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Pään pituus L <sub>1</sub>	10 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
ISO-koodi pidin	E04G SCLCR/L03
Terän koko	3 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	3,8 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6

269028 6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 13

269028 13

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500