

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	259025 10
Terän koko	15 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	35 mm
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020K15
Aluslevy	259031 28
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 28

259031 28

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Saksiyksikkö Tyyppi 2

259035 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500