

**Garant****eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

**Kuvateksti:**

Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.

Kohdistus asteikon sisällä takaa tarkan jäähdytysaineen syötön.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PDJNR/L 2020X11

Sopiva kääntöterä: DN.. 1104..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 25 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 33 mm

Kokonaispituus L: 92 mm

Aluslevy: 259031 12

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Terän koko	11 mm

Jousi	259046 2
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kiinnitysvipu	259015 4
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 4
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020X11
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259031 12
Kokonaispituus L	92 mm
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousi Tyyppi 2	259046 2
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Aluslevy Tyyppi 12	259031 12
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitysvipu Tyyppi 4	259015 4
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 4	259018 4