

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250606 20/11
GTIN	4045197650368
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 8
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2025K11
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Pään pituus L ₁	48,5 mm
Terän koko	11 mm
Kynsi	259038 6
Ruuvi aluslevylle	259025 5
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Oikea

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	259025 5
Aluslevy Tyyppi 8	259031 8
Kiinnitysrauta Tyyppi 6	259038 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8