

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Aluslevy	259031 28
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525M15
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Terän koko	15 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Aluslevy Tyyppi 28

259031 28

Saksiyksikkö Tyyppi 2

259035 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500