

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525M11
Aluslevy	259031 8
Pään pituus L ₁	48,5 mm
Varren koko	25 mm
Terän koko	11 mm
Kynsi	259038 6
Ruuvi aluslevylle	259025 5
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Oikea

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	259025 5
Aluslevy Tyyppi 8	259031 8
Kiinnitysrauta Tyyppi 6	259038 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8