

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	32 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 3232 P15
Pään pituus L ₁	40 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Aluslevy	259031 28
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Terän koko	15 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Saksyksikkö Tyyppi 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Aluslevy Tyyppi 28

259031 28

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500