

 KOMET**KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236635 21
GTIN	4047109099562
Tuoteluokka	24P

**Kuvaus****Malli:**

- Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
- Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa  $\pm 0,1$  mm).
- Sisäjähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
- 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
- Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
- Sivuttaissiirretty poraus: Ø-riippuvainen 1,5 mm saakka.

**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

- **Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojaomenteista.**
- **Pyynnöstä – vastapäivään lastuava; – 2×D, – muut Ø;– erikoismallit,– vääntöväärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.**

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään Ø	22 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304 18-...
Hyötypituus L <sub>1</sub>	63 mm
Sarja	KUB Trigon®
Nimellis-Ø D	21
Maksimaalinen säätöraja V <sub>max</sub>	0,5 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	98 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP