

LOCTITE.**Kierrelukitus, 50 ml, Valmistajamerkintä: 222**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083301 222
GTIN	4058093008942
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Kevyesti tarttuva, helposti irrotettava, sopii kaikille metalleille ja passiivisille materiaaleille.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	6 Nm
Valmistajamerkintä	LOCTITE 222

Kierrekoolle M enint.	M36
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Muoto	nestemäinen
Ominaisuudet	tiksotrooppinen
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	estää kiinnileikkautumisen
Ominaisuudet	tärinänkestävä
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
leimahduslämpötila	100 °C
Väri	violetti
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
Täyttö	50 ml
Toimintalujuus vastaa	6 h
Kosketuslujuusaika	15 min
Dynaaminen viskositeetti	900 - 1500 mPas
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Tiheys	1,08 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

Tarvikkeet

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja
Pullokoko 50 ml

083344 50