

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/15 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Kuvateksti:

Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.

Kohdistus asteikon sisällä takaa tarkan jäähdytysaineen syötön.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PDJNR/L 2020H15

Sopiva kääntöterä: DN.. 1506..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 41 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Aluslevy: 259031 13

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 5
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020H15

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy	259031 13
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Jousi	259046 1
Varren koko	20 mm
Kiinnitysvipu	259015 5
Pään pituus L ₁	41 mm
Terän koko	15 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 5	259018 5
Aluslevy Tyyppi 13	259031 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 5	259015 5
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Jousi Tyyppi 1	259046 1