

**KOMET®-kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W80: 46-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236607 46-010
GTIN	4047109204492
Tuoteluokka	24R

**Kuvaus****Huomautus:**

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 130508-01

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	46-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 130508-01
Sarja	KUB Pentron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK6115
tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		