

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 28
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Terän koko	15 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Pään pituus L ₁	35 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020K15
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Saksiyksikkö Tyyppi 2

259035 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Aluslevy Tyyppi 28

259031 28

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500