

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W80: 38-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236608 38-010
GTIN	4047109198180
Tuoteluokka	24R

**Kuvaus**

KOMET®-kääntöterä 38-010 ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 110408-01  
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	38-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 110408-01
Sarja	KUB Pentron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7710
tyyppi	Alu
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	220 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		