

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/15 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Kuvateksti:

Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.

Kohdistus asteikon sisällä takaa tarkan jäähdytysaineen syötön.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PDJNR/L 2525X15

Sopiva kääntöterä: DN.. 1506..

Toimintaleveys L₄: 32 mm

Pään pituus L₁: 41 mm

Kokonaispituus L: 112,5 mm

Aluslevy: 259031 13

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	41 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm

Aluslevy	259031 13
Jousi	259046 1
Terän koko	15 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 5
Varren koko	25 mm
Kiinnitysvipu	259015 5
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525X15
Kokonaispituus L	112,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 5	259018 5
Aluslevy Tyyppi 13	259031 13
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousi Tyyppi 1	259046 1
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysvipu Tyyppi 5	259015 5