

**Garant****QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN.. vasen****Tilastiedot**

Tilausnumero	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	48,5 mm
Aluslevy	259031 8
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kynsi	259038 6
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525M11
Ruuvi aluslevylle	259025 5
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Vasen

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	259025 5
Aluslevy Tyyppi 8	259031 8
Kiinnitysrauta Tyyppi 6	259038 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8