

Garant**QuickTurn teräpä, Vasen, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250607 20/15 |
| GTIN | 4045197650429 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Sisäjähdytys: ei

ISO-koodi pidin: DDJNR/L 2025K15

Sopiva kääntöterä: DN.. 1506..

Toimintaleveys L₄: 32 mm

Pään pituus L₁: 46 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

Aluslevy: 259031 29

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Varren koko | 20 mm |
| ISO-koodi pidin | DDJNR/L 2025K15 |
| Terän koko | 15 mm |
| Pään pituus L ₁ | 46 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Ruuvi aluslevylle | 259025 4 |
| Kynsi | 259038 7 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. |
| Aluslevy | 259031 29 |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Sarja | QuickTurn |
| Käyttötapa | Vasen |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kiinnitysrauta | 259351 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4 | 259025 4 |
| Ruuvi aluslevylle | 259171 |
| Kiinnitysrauta Tyyppi 6 | 259038 6 |
| Aluslevy Tyyppi 29 | 259031 29 |
| Kiinnitysrauta Tyyppi 7 | 259038 7 |
| Kiinnitysrauta | 259350 |
| Aluslevy | 259271 |