



KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, Ø DC m7: 15mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236630 15 |
| GTIN | 4047109100107 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus

Malli:

- Sivuttaissiirretty poraus: Ø-riippuvainen 1,5 mm saakka.
- Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
- Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa $\pm 0,1$ mm).
- Sisäjähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
- 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
- Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
- Sivuttaissiirto porauksessa: halkaisijan mukaan 1,5 mm:iin saakka, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella (nro 239010 – 239030).

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

- **Huomio!** Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojoitoimenpiteistä.
- Pyynnöstä – vastapäivään lastuava; – 2×D, – muut Ø;– erikoismallit,– vääntöväärätelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------------|
| varren Ø D _s | 25 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |

| | |
|--|-------------------------------|
| sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään \emptyset | 16 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 10-... |
| Hyötypituus L_1 | 45 mm |
| Terien lkm Z | 1 |
| Varren pituus L_s | 56 mm |
| Sarja | KUB Trigon® |
| Nimellis- \emptyset D | 15 |
| tuuma- \emptyset | 19/32 tuuma |
| Maksimaalinen säätöraja V_{max} | 0,5 mm |
| Ulkonema L_A | 69 mm |
| Porausvyvyys kääntöteräporille enintään | 3xD |
| Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | viistoporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | Päällekkäinporaus |
| Poran käyttö | Viisto ulostulo |
| Poran käyttö | Viistoporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1 | 239652 6IP1 |