

LOCTITE**Kierretiivistysaineet, 50 ml, Valmistajan tunnus: 511**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083321 511
GTIN	5010266002996
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Soveltuu metallikierteille M80/R3 saakka.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Kierrekoolle M enint.	M80
Kierrekoolle tuumaa	3 tuuma

Valmistajamerkintä	LOCTITE 511
Pienin irtoamislujuus	6 Nm
Toimintalujuus vastaa	72 h
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Täyttö	50 ml
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiiviste
Dynaaminen viskositeetti	9000 - 22000 mPas
Kosketuslujusaika	10 min
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
soveltuu materiaalille	Metalli
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Maksimirakomitta	0,15 mm
Muoto	Tahnamainen
Väri	valkoinen
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Tiheys	1,05 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine