

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK8430, merkintä tyyppi W80: 20-030****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236609 20-030 |
| GTIN | 4047109230187 |
| Tuoteluokka | 24R |

Kuvaus

KOMET®-kääntöterä 20-030 ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 07T208-03

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,12 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------------------|
| merkintä | 20-030 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,12 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 07T208-03 |
| Sarja | KUB Pentron® |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Laji | BK8430 |
| tyyppi | Uni |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 400 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 260 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 240 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 220 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 140 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |