

**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260029 12/06
GTIN	4960664541188
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

ISO-koodi pidin: A12M SCLCR/L06

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: CC.. 0602..

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 14 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 7 mm

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A12M SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 2
Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269022 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	269405
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8