



Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260029 16/09
GTIN	4960664541201
Tuoteluokka	25U

Kuvaus

Malli:

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjäähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 16 mm

ISO-koodi pidin: A16Q SCLCR/L09

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 18 mm

Keskisiirto L₃: 9 mm

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 3
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Keskisiirto L ₃	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	16 mm

Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	269406