

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 2
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevy	259031 28
Terän koko	15 mm
Kiinnitysvipu	259015 8
Jousisarja	259044 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
ISO-koodi pidin	A32S PDUNR/L15
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500